



Legyezős csiszolótárcsa (speciális ZA) üvegszálás tányér kúpos, Ø 115 mm, Szemcsézet: 60



Rendelési adatok

Rendelés száma	565560 60
GTIN	9003171602302
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Lamellás tárcsa, nagy és agresszív csiszolási teljesítménnyel, egyedülálló élettartam mellett.

Speciális cirkon korund (ZA) hűtő bevonattal a pamutszöveten. Üvegszálás tányér. Minden anyaghoz. Rendkívül nagy bevonatvastagság.

Legyezős csiszolótárcsa **cirkon korunddal (ZA)** és hűtő bevonattal a **pamutszöveten**. Üvegszálás tányér. **Minden anyaghoz. Rendkívül nagy bevonatvastagság.**

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Alak leírása: kúpos

Furat Ø: 22,23 mm

Műszaki leírás

Szemcsézet	60
Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	kúpos
Tárcsa Ø	115 mm

Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Aktív csiszoló; hűtő bevonat	igen
Csiszolóeszköz alapja	Pamutszövet
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Tartótányér	Üvegszálás tányér
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa