

Garant**Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: F1225****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 543709 F1225 |
| GTIN | 4045197522382 |
| Árucikk kategória | 51D |

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil szár, Ø 8 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségéből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

Gömbölyű végű ívelt alak (RBF).

Felhasználás:

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Alak leírása | Gömbölyű végű ívelt |
| Alak | F1225 |
| Teljes hossz | 65 mm |
| Fej Ø | 12 mm |
| Fogazás finomsági foka | nagyon durva (NE / alu) |
| Fogazás rövid jelölése | Z9 |
| Szár Ø | 8 mm |
| Fejhossz | 25 mm |
| Sorozat | Z9 fogazás |

| | |
|-----------------|-----------|
| Szerszámananyag | HM |
| Termék fajtája | Turbómaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas | | |