

**Garant****Csiszolótárcsa (CER), Ø 76,2 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554013 60
GTIN	4045197526045
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

**Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam** önélező kerámia szemcsével (CER).

**Felhasználás:**

Az 554089 sz. kemény csiszolótányérral használja.

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

**Figyelem:**

**Roloc™ Bristle-Disc** tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	60
Tárcsa Ø	76,2 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz alapja	Fiber alátét

Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 75 mm	554091 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 75 mm	554092 75
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 75 mm	554090 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval.kemény Külső Ø 75 mm	554088 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 75 mm	554089 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 75 mm	554093 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóvalkemény Külső Ø 75 mm	554094 75

