



Soft Job legyezős csiszolótárcsa (ZA), Ø 50,8 mm, Szemcsézet: 40



Rendelési adatok

Rendelés száma	554030 40
GTIN	9003172469829
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Nagyon rugalmas kivitel álló lamellákkal és lamella túlnyúlással **az extrém lágy, egyenletes csiszolás** érdekében.

A **mini legyezős tárcsák** legyezőszerűen elrendezett lamellákkal a hagyományos csiszolótárcsákhoz képest **hosszabb élettartammal, rugalmasabb csiszolási jellemzőkkel és egyenletesebb csiszolási képpel** (érdesség) rendelkeznek egészen a kopáshatárig.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Menet: Roloc™ gyorscsere rendszer

Maximális fordulatszám: 20000 min⁻¹

Műszaki leírás

Szemcsézet	40
Tárcsa Ø	50,8 mm

Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Csiszolóeszköz alapja	Műanyag tányér
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Menet	Roloc™ gyorscsere rendszer
Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepkemény Külső Ø 50 mm	554093 50
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm	554090 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 50 mm	554089 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 50 mm	554092 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 50 mm	554091 50