

Garant**Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: F1630****Rendelési adatok**

Rendelés száma	543709 F1630
GTIN	4045197522429
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil szár, Ø 8 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségéből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféméből készül.

Gömbölyű végű ívelt alak (RBF).

Felhasználás:

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Teljes hossz	70 mm
Alak	F1630
Fogazás rövid jelölése	Z9
Fej Ø	16 mm
Szár Ø	8 mm
Fejhossz	30 mm
Sorozat	Z9 fogazás

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		