



Legyezős csiszolótárcsa SLTT (ZA), sík-kúpos acélhoz, Ø 178 mm, Szemcsézet: 40



Rendelési adatok

Rendelés száma	565403 40
GTIN	4027497388950
Árucikk kategória	53L

Leírás

Kivitel:

A szabadalmaztatott, sarló alakú lamellákkal és elrendezéssel nagy bevonat-sűrűség és hosszú élettartam érhető el.

Robusztus acéllemez tartótányér. Halk és alacsony vibrációs szintű.

Tiszta **cirkonkorund** poliészter-pamut kevert szöveten. A nyitott szemcseszórás következtében nagyon agresszív.

Felhasználás:

A **maximális leválasztási teljesítményhez** hosszú élettartam mellett.

Figyelem:

A tányér nélküli SLTflex legyezős tárcsát lágy csiszoláshoz, hegesztési varrat megmunkáláshoz, stb. az 566300 cikkszámától találja.

Műszaki leírás

Szemcsézet	40
Alak leírása	sík-kúpos
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	178 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 178 mm
Tartótányér	Acéllemez alap
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		