

**Garant****Turbómaró Z9 – nagyon durva (NE / Alu), HM, Típus: L1230****Rendelési adatok**

Rendelés száma	543709 L1230
GTIN	4045197522405
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

Rendkívül stabil szár, Ø 8 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémről készül.

**Gömbvégű kúp alak (KEL).**

**Felhasználás:**

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Alak	L1230
Teljes hossz	70 mm
Fej Ø	12 mm
Fogazás finomsági foka	nagyon durva (NE / alu)
Fogazás rövid jelölése	Z9
Alak leírása	Gömbölyű végű kúp
Szár Ø	8 mm
Fejhossz	30 mm
Sorozat	Z9 fogazás

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		