



Legyezős csiszolótárcsa (speciális ZA) üvegszálás tányér kúpos, Ø 125 mm, Szemcsézet: 60



Rendelési adatok

Rendelés száma	565570 60
GTIN	9003171602425
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Lamellás tárcsa, nagy és agresszív csiszolási teljesítménnyel, egyedülálló élettartam mellett.

Speciális cirkon korund (ZA) hűtő bevonattal a pamutszöveten. Üvegszálás tányér. Minden anyaghoz. Rendkívül nagy bevonatvastagság.

Legyezős csiszolótárcsa **cirkon korunddal (ZA)** és hűtő bevonattal a **pamutszöveten. Üvegszálás tányér. Minden anyaghoz. Rendkívül nagy bevonatvastagság.**

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Alak leírása: kúpos

Furat Ø: 22,23 mm

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Szemcsézet	60
Alak leírása	kúpos
Tárcsa Ø	125 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa