



## Legyezős csiszolótárcsa SLTT (CER), sík-kúpos INOX-hoz, Ø 178 mm, Szemcsézet: 40



### Rendelési adatok

Rendelés száma	565423 40
GTIN	4027497388875
Árucikk kategória	53L

### Leírás

#### Kivitel:

**A szabadalmaztatott, sarló alakú lamellákkal** és elrendezéssel nagy bevonat-sűrűség és hosszú élettartam érhető el.

Robusztus acéllemez tartótányér. Halk és alacsony vibrációs szintű.

Maximális csiszolási teljesítmény, önélező hatású **kerámia szemcsékkel**. Nem üvegesedik vagy hevül. Nagyon alkalmas élcsiszoláshoz is.

#### Felhasználás:

A **maximális leválasztási teljesítményhez** hosszú élettartam mellett.

#### Figyelem:

A tányér nélküli SLTflex legyezős tárcsát lágy csiszoláshoz, hegesztési varrat megmunkáláshoz, stb. az 566300 cikkszámától találja.

### Műszaki leírás

Alak leírása	sík-kúpos
Szemcsézet	40
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	178 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 178 mm
Tartótányér	Acéllemez alap
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Szárak	alkalmas		