



Legyezős csiszolótárcsa V4 Master (ZA), üvegszálas tányér, kúpos Acélhoz és INOX-hoz, Ø 125 mm, Szemcsézet: 40



Rendelési adatok

Rendelés száma	565445 40
GTIN	4027497469963
Árucikk kategória	53L

Leírás

Kivitel:

A szabadalmaztatott, sarló alakú lamellákkal és elrendezéssel nagy bevonat-sűrűség és hosszú élettartam érhető el.

Nagy bevonatvastagság a maximális élettartam és kitűnő élstabilitás érdekében. A mélyen kúpos terület lehetővé teszi a csiszolváson (ZA) optimális kihasználását.

ZA: Tiszta **cirkonkorund** poliészter-pamut kevert szöveten. A nyitott szemcseszórás következtében nagyon agresszív.

Felhasználás:

Ideális **élciszolásnál éles szélek lekerekítéséhez**, valamint hegesztési varratok és salakmaradékok csiszolásához nagy teljesítményű gépeken.

Műszaki leírás

Alak leírása	kúpos
Furat Ø	22,23 mm
Szemcsézet	40

Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		