

Garant**Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: M0613****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546900 M0613
GTIN	4045197156914
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fej Ø	6 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak	M0613
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás típusa	keresztfogazású
Teljes hossz	43 mm
Alak leírása	Hegyes kúp
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	13 mm
Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		