

Garant**Kisméretű turbómaró Z5 – finom, HM, Típus: G0613****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546800 G0613
GTIN	4045197156617
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfém-ből készül.

Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak leírása	Hegyes, ívelt
Fogazás finomsági foka	finom
Fej Ø	6 mm
Alak	G0613
Teljes hossz	43 mm
Fogazás rövid jelölése	Z5
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	13 mm
Sorozat	Z5 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		