

Menet Megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, Menet: M16



Rendelési adatok

Rendelés száma	486010 M16
GTIN	2050001037190
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF-, NPT menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Tűrési osztály	6g
Menetemelkedés	2 mm
Menet	M16
Kalibrálás	L12

Tűrésmező	g
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Szabvány	DIN 13
Menetfajta	M
Minőség	6
Termék fajtája	Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásGyűrűs menetidomszer maximális Ø 20 mm	028600 20
DAkkS kalibrálásGyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm	028640 100