

Menet Dugós idomszer, TiN, Menet: M5



Rendelési adatok

Rendelés száma	486008 M5
GTIN	2050001060433
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

Megy- és nem-megy oldal egy száron. (DIN 2240, 1. rész R alak). Nem megy-oldal pirossal jelölve.

Megy oldal TiN bevonattal. Ezáltal lényegesen hosszabb élettartam, szennyhorony M6-tól.

Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

Tűrési osztály 6H (M 1,4-ig = 5H)

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opcionális tartozék:

Magfurat dugós idomszer 486055 sz.

Figyelem:

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF-, NPT menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Menet	M5
Menetemelkedés	0,8 mm
Tűrési osztály	6H
Szabvány	DIN 13
Menetfajta	M
Minőség	6

Túrészmező	H
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Megy oldal felülete	TiN
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm	028550 20
DAkkS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm	028590 90