

Garant**Kisméretű turbómaró Z FINE – nagyon finom, HM, Típus: A0313****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546840 A0313
GTIN	4045197679840
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm. **Hengeres alak (ZYA), homlokfogazás nélkül**

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fej Ø	3 mm
Fogazás rövid jelölése	Z FINE
Fogazás finomsági foka	nagyon finom
Alak leírása	Henger
Alak	A0313

Teljes hossz	40 mm
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	13 mm
Sorozat	Z FINE fogazás
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		