

Garant**Csigafúró HSS-E 114500 sz., utántöltő készletként, TiAlN, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115355 1-10
GTIN	4045197197627
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Megerősített keresztél.

C alakú csúcskialakítás.

Műszaki leírás

Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrók száma	19
Fúrótartomány	1 - 10 mm
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 338

Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	130 fok
Spirálszög	35 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	37 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 9 mm	114450 9
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5

Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 2 mm	114450 2
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Csigafúró HSS-EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1