

Garant**Turbómaró készlet, 10 darabos Z7 – közepes, keresztfogazással, HM****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546940
GTIN	4045197156938
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül. Válogatott turbómarókat tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben. Szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Tartalom:

1–1 db 546900 sz. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613 méret.

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás típusa	keresztfogazású

Fogazás finomsági foka	Közepes
Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM
Szár Ø	3 mm
Turbómarók száma	10
Termék fajtája	Turbómaró

Tartozék

Kisméretű turbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus G0313	546900 G0313
--	--------------

Kisméretű turbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus C0313	546900 C0313
--	--------------

Kisméretű turbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus F0313	546900 F0313
--	--------------

Kisméretű turbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus D0605	546900 D0605
--	--------------

Kisméretű turbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus AS0313	546900 AS0313
---	---------------

Kisméretű turbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus C0613	546900 C0613
--	--------------

Kisméretű turbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus AS0613	546900 AS0613
---	---------------

Kisméretű turbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus M0613	546900 M0613
--	--------------

Kisméretű turbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus D0302	546900 D0302
--	--------------

Kisméretű turbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus G0613	546900 G0613
--	--------------