

Menet Dugós idomszer, Menet: M20



Rendelési adatok

Rendelés száma	486000 M20
GTIN	2050001691019
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

Megy- és nem-megy oldal egy száron. (DIN 2240, 1. rész R alak). Nem megy-oldal pirossal jelölve.

Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

Tűrés osztály 6H (M 1,4-ig = 5H)

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC, UNF-, NPT-menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Menet	M20
Menetemelkedés	2,5 mm
Tűrés osztály	6H
Menetfajta	M
Szabvány	DIN 13
Tűrésmező	H
Minőség	6
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer

Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm	028550 20
DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm	028590 90