

Menet Dugós idomszer, Menet: M5



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 486000 M5 |
| GTIN | 2050001690937 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

Megy- és nem-megy oldal egy száron. (DIN 2240, 1. rész R alak). Nem megy-oldal pirossal jelölve.

Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

Tűrési osztály 6H (M 1,4-ig = 5H)

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opcionális tartozék:

Magfurat dugós idomszer 486055 sz.

Figyelem:

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC, UNF-, NPT-menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|--------|
| Menet | M5 |
| Menetemelkedés | 0,8 mm |
| Tűrési osztály | 6H |
| Menetfajta | M |
| Szabvány | DIN 13 |
| Minőség | 6 |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Túrésmező | H |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer |
| Kalibrálás | L10 |
| Termék fajtája | Dugós menetidomszer |

Szolgáltatások

| | |
|---|-----------|
| KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 20 mm | 028550 20 |
| DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90 mm | 028590 90 |