

Menet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, Menet: M24



Rendelési adatok

Rendelés száma	486050 M24
GTIN	2050001037404
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Figyelem:

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF-, NPT menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Tűrési osztály	6g
Menetemelkedés	3 mm
Menet	M24
Kalibrálás	L12

Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszert
Túrésmező	g
Szabvány	DIN 13
Menetfajta	M
Minőség	6
Termék fajtája	Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszert

Szolgáltatások

Kalibrálás Gyűrűs menetidomszert maximális Ø 60 mm	028600 60
DAkkS kalibrálás Gyűrűs menetidomszert Maximális Ø 100 mm	028640 100