

HOLEX®**Durva tisztítótárcsa (SiC), Ø 76,2 mm, vlies kivitel: CRS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554039 CRS
GTIN	4045197525901
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el. **Nagy leválasztás** univerzális tisztítási munkákhoz.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1 %

Finomsági fok: extra durva

Keménységi fok: kemény

Maximális fordulatszám: 15000 min⁻¹

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹
------------------------	-------------------------

Finomsági fok	extra durva
Keménységi fok	kemény
Tárcsa Ø	76,2 mm
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm

Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 75 mm	554089 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 75 mm	554092 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm középkevény Külső Ø 75 mm	554093 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval kemény Külső Ø 75 mm	554094 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval. kemény Külső Ø 75 mm	554088 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 75 mm	554091 75
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 75 mm	554090 75