

## Menet Nem megy-oldali dugós idomszer, Menet: M42



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486030 M42
GTIN	4045197213143
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

**Megy- és nem-megy oldali dugós idomszer külön szárral (DIN 2240, 2. rész GE alak).**

#### Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

Tűrési osztály 6H (M 1,4-ig = 5H)

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Figyelem:

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF-, NPT menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Menetemelkedés	4,5 mm
Menet	M42
Tűrési osztály	6H
Menetfajta	M
Szabvány	DIN 13
Tűrésmező	H
Minőség	6

Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Kalibrálás	L11
Termék fajtája	Nem megy-oldali dugós menetidomszer

### Szolgáltatások

KalibrálásMegy-oldali vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer maximális Ø 60 mm	028500 60
DAkKS kalibrálásMegy- vagy nem megy-oldali dugós mentidomszer Maximális Ø 90 mm	028540 90