

3M Roloc™**Vlies finiselő korong SC-DR, Ø 50,8 mm, Szemcseméret: 100**

Rendelési adatok

Rendelés száma	554045 100
GTIN	30048011055283
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Univerzális és nagy teljesítményű **nylon vlies**.

Felhasználás:

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Műszaki leírás

Szemcseméret	100
Finomsági fok	durva
Kivitel	A coarse
Tárcsa Ø	50,8 mm
Csiszolóanyag	Nylonvlies
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Maximális fordulatszám	23000 min ⁻¹
Termék fajtája	Csiszoló vliés

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 50 mm	554092 50
	554093 50

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 50 mm

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 50 mm

554089 50

Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm

554090 50

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 50 mm

554091 50