

Garant**Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: A0313****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546900 A0313
GTIN	4045197521804
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm. **Hengeres alak (ZYA), homlokfogazás nélkül**

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z7
Alak leírása	Henger
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fej Ø	3 mm
Teljes hossz	40 mm
Alak	A0313
Fogazás típusa	keresztfogazású
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	13 mm
Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		