

Garant**Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: A0613****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 546900 A0613 |
| GTIN | 4045197521811 |
| Árucikk kategória | 51D |

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm. **Hengeres alak (ZYA), homlokfogazás nélkül**

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-----------------|
| Fej Ø | 6 mm |
| Teljes hossz | 43 mm |
| Alak | A0613 |
| Fogazás finomsági foka | Közepes |
| Fogazás rövid jelölése | Z7 |
| Alak leírása | Henger |
| Fogazás típusa | keresztfogazású |
| Szár Ø | 3 mm |
| Fejhossz | 13 mm |
| Sorozat | Z7 fogazás |
| Szerszámanyag | HM |

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| INOX | feltételesen alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |