

Dugós menetidomszer készlet, Készlet tartalma: M3-M12



Rendelési adatok

Rendelés száma	486040 M3-M12
GTIN	4045197295675
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Megy- és nem-megy oldal egy száron (DIN 2240, 1. rész S alak). Nem megy oldal pirossal jelölve.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Tartalma:

1-1 dugós menetidomszer 486000 sz. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Tartalom:

Stabil fadoboz védő habszivacs betéttel.

Opcionális tartozék:

Magfurat dugós idomszer 486055 sz.

Figyelem:

Menetidomszerek metrikus menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF- és NPT menethez, valamint balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Készlet tartalma	M3-M12
Szabvány	DIN 13

Menetfajta	M
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S13
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer készlet Készlet tartalma M3-M12	020700 M3-M12
DAkkS kalibrálásDugós menetidomszer készlet Készlet tartalma M3-M12	020710 M3-M12

Tartozék

MenetDugós idomszer Menet M4	486000 M4
MenetDugós idomszer Menet M6	486000 M6
MenetDugós idomszer Menet M10	486000 M10
MenetDugós idomszer Menet M12	486000 M12
MenetDugós idomszer Menet M8	486000 M8
MenetDugós idomszer Menet M5	486000 M5
MenetDugós idomszer Menet M3	486000 M3