

**3M Roloc™****Vlies tárcsa GB-DR, Ø 50,8 mm, Szemcseméret: 50**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	554062 50
GTIN	30048011603552
Árucikk kategória	53M

## Leírás

### Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszológyszerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Vlies csiszolótárcsa **agresszív cubitron csiszolószemcsével (CER)**, ellenálló vászonnal kombinálva.

### Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Lehetővé teszi a **leválasztást** és a **sorjamentes finiselést** egy szerszámmal. Nagy élstabilitás és hosszú élettartam.

### Figyelem:

**Roloc™ Bristle-Disc** tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

## Műszaki leírás

Finomsági fok	extra durva
Szemcseméret	50
Kivitel	coarse super duty
Tárcsa Ø	50,8 mm
Csiszolóanyag	Cubitron™ csiszolószemcse

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Gyártó jelölése	GB-DR
Maximális fordulatszám	23000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszoló vliés

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 50 mm	554093 50
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm	554090 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 50 mm	554089 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 50 mm	554091 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 50 mm	554092 50