

Garant**Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: D0605****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546900 D0605
GTIN	4045197156792
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémről készül. Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm. **Gömb alak** (KUD).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	35 mm
Fej Ø	6 mm
Alak	D0605
Alak leírása	Gömb
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fogazás finomsági foka	Közepes
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	5 mm
Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		