

3M Roloc™**Vlies tárcsa GB-DR, Ø 50,8 mm, Szemcseméret: 80**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 554062 80 |
| GTIN | 30048011603545 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Vlies csiszolótárcsa **agresszív cubitron csiszolószemcsével (CER)**, ellenálló vászonnal kombinálva.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Lehetővé teszi a **leválasztást** és a **sorjamentes finisélést** egy szerszámmal. Nagy élstabilitás és hosszú élettartam. Optimális az érdesség javításához a Cubitron™ II-vel végzett előcsiszolást követően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Műszaki leírás

| | |
|---------------|-------------------|
| Finomsági fok | nagyon durva |
| Szemcseméret | 80 |
| Kivitel | coarse heavy duty |
| Tárcsa Ø | 50,8 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Csiszolóanyag | Cubitron™ csiszolószemcse |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 50,8 mm |
| Gyártó jelölése | GB-DR |
| Maximális fordulatszám | 23000 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Csiszoló vliés |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Kőzet | feltételesen alkalmas | | |
| Lakk | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 50 mm | 554092 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 50 mm | 554093 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 50 mm | 554091 50 |
| Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm | 554090 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 50 mm | 554089 50 |