

## Menet Dugós idomszer, Menet: M2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486000 M2
GTIN	2050001690883
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### Kivitel:

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

**Megy- és nem-megy oldal egy száron. (DIN 2240, 1. rész R alak).** Nem megy-oldal pirossal jelölve.

#### Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

Tűrés osztály 6H (M 1,4-ig = 5H)

#### Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Figyelem:

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC, UNF-, NPT-menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Tűrés osztály	6H
Menet	M2
Menetemelkedés	0,4 mm
Menetfajta	M
Szabvány	DIN 13
Tűrésmező	H
Minőség	6
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer

Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

## Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 3 mm	028550 3
--	----------