

## Menet Nem megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, Menet: M2,5



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 486050 M2,5   |
| GTIN              | 2050001037268 |
| Árucikk kategória | 48B           |

### Leírás

**Kivitel:**

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

**Felhasználás:**

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

**Szabvány:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Figyelem:**

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF-, NPT menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

|                |         |
|----------------|---------|
| Menetemelkedés | 0,45 mm |
| Tűrés osztály  | 6g      |
| Menet          | M2,5    |
| Kalibrálás     | L12     |

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Tűrésmező         | g                                    |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer             |
| Menetfajta        | M                                    |
| Szabvány          | DIN 13                               |
| Minőség           | 6                                    |
| Termék fajtája    | Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer |

### Szolgáltatások

|  |            |
|--|------------|
| DAkKS kalibrálás Gyűrűs menetidomszer Maximális Ø 100 mm | 028640 100 |
| Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 3 mm         | 028600 3   |