

## Menet Megy-oldali gyűrűs idomszer 6g, Menet: M2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	486010 M2
GTIN	2050001037084
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 – 2299 szerint.

**Felhasználás:**

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.

**Szabvány:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Figyelem:**

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF-, NPT menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Tűrési osztály	6g
Menetemelkedés	0,4 mm
Menet	M2
Kalibrálás	L12

Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Túrésmező	g
Szabvány	DIN 13
Menetfajta	M
Minőség	6
Termék fajtája	Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

### Szolgáltatások

Kalibrálás Gyűrűs menetidomszer maximális Ø 3 mm	028600 3
--	----------