

**3M Roloc™****Vlies finiselő korong SC-DR, Ø 76,2 mm, Szemcseméret: 280**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	554047 280
GTIN	30048011055306
Árucikk kategória	53M

## Leírás

### Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Univerzális és nagy teljesítményű **nylon vlies**.

### Felhasználás:

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

### Figyelem:

**Roloc™ Bristle-Disc** tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

## Műszaki leírás

Szemcseméret	280
Kivitel	A very fine
Finomsági fok	finom
Tárcsa Ø	76,2 mm
Csiszolóanyag	Nylonvlies

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Maximális fordulatszám	18000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszoló vliés

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

### Tartozék

554088 75

Gumi csiszolótányér M14 befogóval.kemény Külső Ø 75 mm

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 75 mm

554089 75

Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 75 mm

554090 75

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 75 mm

554091 75

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 75 mm

554092 75

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 75 mm

554093 75

Gumi csiszolótányér M14 befogóvalkemény Külső Ø 75 mm

554094 75