

**3M Roloc™****Tisztítótárcsa (A), Ø 50,8 mm, vlies kivitel: MED****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554064 MED
GTIN	50048011641909
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el. Kombinálja a **tisztítást** a **finom finiseléssel**.

**Felhasználás:**

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

**Figyelem:**

**Roloc™ Bristle-Disc** tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	18000 min <sup>-1</sup>
Finomsági fok	durva
Keménységi fok	közepes
3M megnevezés	BF-DR

Tárcsa Ø	50,8 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Termék fajtája	Durva tisztító vlies

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 50 mm	554089 50
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm	554090 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepkemény Külső Ø 50 mm	554093 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 50 mm	554091 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 50 mm	554092 50