

3M Roloc™**Kompakt tárcsa XL-UR, Ø 50,8 mm, Szemcseméret: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554066 280
GTIN	480111718382
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Rostvlies, műgyanta kötésű csiszolóanyaggal, **préselt tárcsa alakú**.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Különösen alkalmas **finomcsiszoláshoz és sorjázáshoz**. **Finom finist** hoz létre és minden anyagon csökkenti az érdesség mélységet.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Műszaki leírás

Szemcseméret	280
Kivitel	2 S fine
Finomsági fok	finom
Keményégi fok	lágy
Tárcsa Ø	50,8 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Gyártó jelölése	XL-DR
Maximális fordulatszám	22000 min ⁻¹
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm	554090 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 50 mm	554092 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 50 mm	554089 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 50 mm	554093 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 50 mm	554091 50