

3M Roloc™**Tisztítótárcsa (A), Ø 76,2 mm, vlies kivitel: MED**

Rendelési adatok

Rendelés száma	554065 MED
GTIN	50048011642067
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el. Kombinálja a **tisztítást** a **finom finiseléssel**.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹
Keményégi fok	közepes
Finomsági fok	durva

3M megnevezés	BF-DR
Tárcsa Ø	76,2 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Termék fajtája	Durva tisztító vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 75 mm	554093 75
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 75 mm	554090 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval kemény Külső Ø 75 mm	554088 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 75 mm	554089 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 75 mm	554092 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval közép kemény Külső Ø 75 mm	554094 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 75 mm	554091 75