

**Legyezős csiszolótárcsa SLTflex (ZA), M14 befogó, Ø 125 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566310 80
GTIN	4027497330942
Árucikk kategória	53L

**Leírás****Kivitel:**

A (szabadalmaztatott) **sarló alakú lamellák** radiálisan kapcsolódnak az üvegszál erősítésű műanyag maghoz. A **tányér nélküli szerkezet** következtében **rendkívül nagy lamella túlnyúlás** érhető el. Nagyon nagy bevonatvastagságú. M14 menetes befogó, **nincs szükség felfogó anyára.**

**Cirkon korund (ZA)** nagy csiszolóteljesítményű fedőkötéssel **univerzális felhasználáshoz.**

**Felhasználás:**

**Nehezen hozzáférhető helyek** megmunkálásához, kontúr csiszoláshoz és **sarokvarratok csiszolásához.** A hosszú lamella túlnyúlás **lágú csiszolást** tesz lehetővé.

**Műszaki leírás**

Alak leírása	Ferde, lamella túlnyúlása
Szemcsézet	80
Tárcsa Ø	125 mm
Sorozat	SLTflex

Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	<0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Menet	M14
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		