

**Garant****Lamellás csiszolókorong M14 Szövet (A), Ø 125 mm×20 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566350 80
GTIN	4045197345820
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

**Lamellaszerűen elrendezett csiszoló lapok** a csiszolóhenger tengelye körül. **M14 közvetlen befogóval.** Rendkívül rugalmas.

**Csiszolóvászon** normál korund (A).

**Felhasználás:**

Íves felület finom csiszolásához.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	80
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Tárcsa Ø	125 mm
Tárcsaszélesség	20 mm

Terméknév attribútum	Ø 125 mm×20 mm
Menet	M14
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Lamellás csiszolókorong

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		