

3M Roloc™**Kompakt tárcsa XL-UR, Ø 76,2 mm, Szemcseméret: 180/2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	554067 180/2
GTIN	30048011171860
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Rostvlies, múgyanta kötésű csiszolóanyaggal, **préselt tárcsa alakú**.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Különösen alkalmas **finomcsiszoláshoz és sorjázáshoz**. **Finom finist** hoz létre és minden anyagon csökkenti az érdesség mélységet.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Műszaki leírás

Finomsági fok	közepes
Kivitel	2 A medium
Keménységi fok	lágý
Tárcsa Ø	76,2 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Gyártó jelölése	XL-DR
Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Gumi csiszolótányér M14 befogóval.kemény Külső Ø 75 mm	554088 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 75 mm	554093 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 75 mm	554089 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóvalkemény Külső Ø 75 mm	554094 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 75 mm	554091 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 75 mm	554092 75
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 75 mm	554090 75