

HOLEX**Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm középkemény, Külső Ø: 50mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 554093 50 |
| GTIN | 4045197526243 |
| Árucikk kategória | 52E |

Leírás**Kivitel:**

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához. Gumi csiszolótányér integrált **1/4 col befogóval és 6 mm szárral**. Az M14 orsóra szerelhető az 554081 sz. adapterrel.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|--|
| Maximális fordulatszám | 25000 min ⁻¹ |
| Külső Ø | 50 mm |
| Szár Ø | 6 mm |
| Szerszám oldali befogó | Gyorsbefogó rendszer külső menethez |

| | |
|-------------------|-------------|
| Gép oldali befogó | Szár Ø 6 mm |
| Termék fajtája | Tartótányér |