



Legyezős csiszolótárcsa aluhoz, POLIFAN-CURVE (A), Tárcsa Øxszélesség: 125X16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	566327 125X16
GTIN	4007220851975
Árucikk kategória	55P

Leírás

Kivitel:

Sarokvarratok igényes megmunkálásához való legyezős csiszolótárcsák. A **radiális felépítés a speciális lamella elrendezéssel** lehetővé teszi a csiszolóanyag rádiuszának optimális kihasználását. Nagy leválasztási teljesítmény, hosszú élettartam és jó alaktartás.

SGP CURVE-ALU (A) 40-es szemcsével alumíniumhoz és színes- és könnyűfémekhez, eltömődés és nem kívánatos maradványok nélkül.

Felhasználás:

Sarokvarrat geometriák pontos kicsiszolásához, leélezéshez, sorjázáshoz. Széles kivitel (L) > 8 mm sarokvarratokhoz.

Műszaki leírás

Szélesség a rádiusznál	14 mm
Sarokvarrat rádiusz	> 8 mm
Alak leírása	radiális
Szemcsézet	40

Tárcsaszélesség	16 mm
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Anyaghoz optimalizálva	Alumínium
Anyaghoz optimalizálva	Nem vas- és színesfémek
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		