

**HOLEX****Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm középkemény, Külső Ø: 75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554093 75
GTIN	4045197526250
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

**Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®)** csiszolótárcsák befogásához. Gumi csiszolótányér integrált **1/4 col befogóval és 6 mm szárral**. Az M14 orsóra szerelhető az 554081 sz. adapterrel.

**Felhasználás:**

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

**Figyelem:**

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Külső Ø	75 mm
Szár Ø	6 mm
Szerszám oldali befogó	Gyorsbefogó rendszer külső menethez

Gép oldali befogó	Szár Ø 6 mm
Termék fajtája	Tartótányér