



## Legyezős csiszolótárcsa acélhoz, POLIFAN-CURVE (ZA), Tárcsa Øxszélesség: 115X14mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	566320 115X14
GTIN	4007220821671
Árucikk kategória	55P

### Leírás

#### Kivitel:

Sarokvarratok igényes megmunkálásához való legyezős csiszolótárcsák. A **radiális felépítés a speciális lamella elrendezéssel** lehetővé teszi a csiszolóanyag rádiuszának optimális kihasználását. Nagy leválasztási teljesítmény, hosszú élettartam és jó alaktartás.

**SGP CURVE STEELOX (ZA)** 40-es szemcsével a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.

#### Felhasználás:

**Sarokvarrat geometriák pontos kicsiszolásához**, leélezéshez, sorjázáshoz. Közepesen széles kivitel (L) > 5 mm sarokvarratokhoz.

### Műszaki leírás

Alak leírása	radiális
Tárcsaszélesség	14 mm
Sarokvarrat rádiusz	> 5 mm
Furat Ø	22,23 mm
Szemcsézet	40

Szélesség a rádiusznál	11 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		