


**HOLEX****Lamellás csiszoló INOX-hoz, 60-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 40X15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554110 40X15
GTIN	4045197235534
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.

Csiszolólamellák **normál korunddal (A)** szórva. **Aktív csiszoló kötéssel** INOX-hoz.

**Felhasználás:**

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülégyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

**Műszaki leírás**

Fejszélesség	15 mm
Maximális fordulatszám	19100 min <sup>-1</sup>
Szemcsézet	60
Ajánlott fordulatszám	12000 min <sup>-1</sup>
Szár Ø	6 mm
Fej Ø	40 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	60-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		