

3M Roloc™**Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm, Külső Ø: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554090 50
GTIN	54046719218955
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
Műanyag csiszolótányér **fixen összekapcsolt 6 mm szárral.**

A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással”.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹
Külső Ø	50 mm
Szár Ø	6 mm
Szerszám oldali befogó	Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó	Szár Ø 6 mm

Gyorscsere rendszerhez	Roloc™
Termék fajtája	Tartótányér