

**3M Roloc™****Gumi csiszolótányér M14 befogóval kemény, Külső Ø: 75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554094 75
GTIN	50051144849982
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

**Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.**

Gumi csiszolótányér **M14 befogóval**.

A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással”.

**Felhasználás:**

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

**Figyelem:**

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Külső Ø	75 mm
Menet	M14
Szerszám oldali befogó	Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó	Menet M14
Gyorscsere rendszerhez	Roloc™

Termék fajtája

Tartótányér