



## Turbómaró STEEL fogazás – durva, HM, Típus: D1210



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 547100 D1210  |
| GTIN              | 4007220936870 |
| Árucikk kategória | 55F           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

#### Felhasználás:

**Acél és acélöntvény** megmunkálásához optimalizálva.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömb

Fej Ø: 12 mm

Fejhossz: 10 mm

Teljes hossz: 51 mm

Szár Ø: 6 mm

### Műszaki leírás

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Alak leírása           | Gömb  |
| Fogazás rövid jelölése | STEEL |
| Teljes hossz           | 51 mm |
| Fogazás finomsági foka | durva |
| Alak                   | D1210 |
| Fej Ø                  | 12 mm |
| Szár Ø                 | 6 mm  |
| Fejhossz               | 10 mm |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Szerszámananyag | HM        |
| Termék fajtája  | Turbómaró |

### Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas     |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas     |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas     |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas     |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas     |                |         |