



Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: A0616



Rendelési adatok

Rendelés száma	547200 A0616
GTIN	4007220900499
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6mm.

Felhasználás:

Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Fej Ø	6 mm
Fogazás finomsági foka	durva
Alak	A0616
Teljes hossz	55 mm
Fogazás rövid jelölése	INOX
Alak leírása	Henger
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	16 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		