

Garant**Legyezős csiszolótárcsa Vlies, Ø 115 mm, Szemcseméret: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566330 280
GTIN	4045197488879
Árucikk kategória	56Z

Leírás**Kivitel:**

Lamellás vlies tárcsa üvegszálalás tányéron **legyezőszerűen elrendezett csiszoló vlies-zel.**

Felhasználás:

- **Felületek lezáró megmunkáláshoz.**
- **Futtatási színekeltávolításához, tisztításhoz és hegesztési varratok könnyű letisztításához.**
- **Nagy felületek finom csiszolásához és finiselő megmunkálásához.**

Ajánlott fordulatszám 5000 – 5800 min⁻¹.

Műszaki leírás

Szemcseméret	280
Furat Ø	22,23 mm
Festék	kék
Finomsági fok	finom
Alak leírása	ferde
Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		