



Turbómaró STEEL fogazás – durva, HM, Típus: A1225



Rendelési adatok

Rendelés száma	547100 A1225
GTIN	4007220937242
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Henger

Fej Ø: 12 mm

Fejhossz: 25 mm

Teljes hossz: 65 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Alak	A1225
Teljes hossz	65 mm
Alak leírása	Henger
Fogazás rövid jelölése	STEEL
Fogazás finomsági foka	durva
Fej Ø	12 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		